


Olymp-Scan 100100

Модель РУДБТ **Olymp-Scan 100100** — мощный интроскоп с туннелем 100×100 см обеспечивает надёжный досмотр крупногабаритного багажа, больших и сборных грузов. Анализируя степень поглощения рентгеновских лучей разными материалами, устройство формирует детализированное изображение содержимого без необходимости вскрытия.

Ключевое преимущество — большой тоннель позволяет сканировать паллетированные грузы и вещи нестандартной формы.



Размер туннеля.....	1005 мм (Ш)× 1005 мм (В)
Макс. допустимый размер досматриваемого предмета.....	1000 мм (Ш) × 1000 мм (В)
Габариты всей установки.....	3450 мм (Д)×1365 мм (Ш)×1744 мм (В)
Скорость конвейера.....	0,20 – 0,22 м/с
Высота расположения конвейера.....	304 мм
Рабочая температура / влажность.....	0 °С ± 3 °С ~ + 40 °С ± 2 °С / 5% ~ 95% (без образования конденсата)
Температура / влажность при хранении.....	-40 °С ± 3 °С ~ +60 °С ± 2 °С / 5% ~ 95% (без образования конденсата)
Нагрузка на конвейер.....	~ 230 кг
Вес всей установки.....	771 кг
Электропитание.....	220 В (от -10% до + 10%), 50 Гц ± 10%
Проникающая способность по стали.....	30 мм (140 кВ) / 34 мм (160 кВ)
Разрешающая способность по медной проволоке.....	0,1 мм / 38 AWG
Кол-во проекций.....	1
Мощность дозы излучения на корпусе установки менее 1 мкЗв/час (в 10 см от корпуса)	

Рентгеновский генератор:

Направление генерации.....	Снизу вверх
Напряжение в трубке.....	140 ~ 160 кВ (регулируется)
Ток в трубке.....	0,4 ~ 1,0 мА (регулируется)
Охлаждение.....	Масляная ванна
Рабочий цикл.....	100%

- Встроенная автоматическая самодиагностика
- Отключение одним нажатием кнопки
- Безопасность для фотопленок — гарантированно для ASA/ISO1600 (33DIN)
- Используемые в ПО алгоритмы автоматически выделяют на изображении такие объекты как оружие, взрывчатые вещества, наркотики, а также не просвеченные области, которые могут скрывать опасные объекты. Эти функции значительно повышают эффективность работы операторов
- Вывод даты и времени, счетчик багажа, управление пользователями, сканирование в 2-х направлениях, системный журнал, режим ожидания и др.
- Сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н14082

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ:

- Дисплей высокой четкости
- Цветное / черно-белое изображение, полутона
- Выделение органических / неорганических веществ
- Частичное улучшение сканирования
- Контурирование
- Восстановление изображения
- Зум / Пошаговое и плавное масштабирование
- Высокоэнергетическое / Низкоэнергетическое проникновение
- Объем хранимых изображений > 100 000
- Выделение объектов высокой плотности
- Автоматическое выделение подозрительных веществ и объектов (наркотики, взрывчатка)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ 100100 ОХВАТЫВАЕТ ТАКИЕ ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК:

- ✓ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАБЫ, ЭКСПЕДИТОРСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ СЛУЖБЫ
- ✓ СКЛАДЫ
- ✓ МАСШТАБНЫЕ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ КОММЕРЧЕСКИХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
- ✓ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
- ✓ КРУПНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
- ✓ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
- ✓ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
- ✓ МЕСТА МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ — ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСОБО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МНОГИЕ ДРУГИЕ

ООО «СК «ОЛИМП»
OLIMPEKSPERT.RU
+7 (495) 132-41-42
+7 (800) 707-72-31
info@olimpekspert.ru

