


Olymp-Scan 6040D

Модель РУДБТ **Olymp-Scan 6040D** — бесконтактная система досмотра багажа и грузов с двухпроекционным сканированием создана для объектов с повышенными требованиями к безопасности.

Универсальный размер туннеля (60×40 см) — один из самых востребованных на практике.

Ключевое преимущество — двойное сканирование даёт более полное представление о содержимом — система формирует детализированные изображения объекта под разными углами за один проход.



Размер туннеля.....	615 мм (Ш) × 454 мм (В)
Макс. допустимый размер досматриваемого предмета.....	595 мм (Ш) × 434 мм (В)
Габариты всей установки.....	1965 мм (Д) × 1190 мм (Ш) × 1369 мм (В)
Скорость конвейера.....	0,20 – 0,25 м/с
Высота расположения конвейера.....	700 мм
Рабочая температура / влажность.....	0 °С ± 3 °С ~ + 40 °С ± 2 °С / 5% ~ 95% (без образования конденсата)
Температура / влажность при хранении.....	-40 °С ± 3 °С ~ +60 °С ± 2 °С / 5% ~ 95% (без образования конденсата)
Нагрузка на конвейер.....	~ 200 кг
Вес всей установки.....	~ 450 кг
Электропитание.....	220 В (от -10% до + 10%), 50 Гц ± 10%
Проникающая способность по стали.....	Боковая проекция: 38 мм (140 кВ) / max 43 мм (160 кВ) Нижняя проекция: 34 мм (140 кВ) / max 43 мм (160 кВ)
Разрешающая способность по медной проволоке.....	Боковая проекция: 0,1 мм / 38 AWG Нижняя проекция: 0,1 мм / 38 AWG
Кол-во проекций.....	2
Мощность дозы излучения на корпусе установки менее 1 мкЗв/час (в 10 см от корпуса)	

Рентгеновский генератор:

Направление генерации.....	Снизу вверх и сбоку
Напряжение в трубке.....	140 ~ 160 кВ (регулируется)
Ток в трубке.....	0,4 ~ 1,0 мА (регулируется)
Охлаждение.....	Масляная ванна
Рабочий цикл.....	100%

- Встроенная автоматическая самодиагностика
- Отключение одним нажатием кнопки
- Безопасность для фотопленок — гарантированно для ASA/ISO1600 (33DIN)
- Система искусственного интеллекта (ИИ) для помощи в анализе изображений, автоматическая система распознавания опасных жидкостей
- Вывод даты и времени, счетчик багажа, управление пользователями, сканирование в 2-х направлениях, системный журнал, режим ожидания и др.
- Сертификат соответствия №РОСС RU.МЛ10.Н14082

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ:

- Дисплей высокой четкости
- Цветное / черно-белое изображение, полутона
- Выделение органических / неорганических веществ
- Частичное улучшение сканирования
- Контурирование
- Восстановление изображения
- Зум / Пошаговое и плавное масштабирование
- Высокоэнергетическое / Низкоэнергетическое проникновение
- Объем хранимых изображений > 100 000
- Выделение объектов высокой плотности
- Автоматическое выделение подозрительных веществ и объектов (наркотики, взрывчатка)

OLYMP-SCAN 5030C ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТАКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ КАК:

- ✓ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, ПОСОЛЬСТВА
- ✓ БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ ВЫСОКОГО КЛАССА
- ✓ ЗАВОДЫ И РЕЖИМНЫЕ ОБЪЕКТЫ
- ✓ АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНОВ
- ✓ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ
- ✓ МУЗЕИ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГАЛЕРЕИ, ВЫСТАВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
- ✓ СТАДИОНЫ
- ✓ ОТЕЛИ КЛАССА ЛЮКС
- ✓ VIP-ЗОНЫ
- ✓ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ / СЪЕЗДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

ООО «СК «ОЛИМП»
OLIMPEKSPERT.RU
+7 (495) 132-41-42
+7 (800) 707-72-31
info@olimpekspert.ru

